

Lars Rominger

Qualitative Frauenpoanalyse

Von der Antike bis in die Neuzeit
Eine leichtverständliche Einführung in die
Charakter-Ableitungen und Seelen-Struktur

wR = \sqrt{\frac{\sum_{hh} \Delta_1^2}{\sum_{hh} F_0^2}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \lim_{n \rightarrow \infty} \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{n}



Mit freundlicher Unterstützung von Sabina Furthmayer, Miss SWISSpolymer und Scientific officer

Powered by: BH-Get the touch of Monaco. www.kunststofftechnik.ch
Der BH aus high-tech Kunststoff-Fasern mit erhöhtem reversiblen zeitunabhängigen elastischem Anteil.
Rominger Kunststofftechnik GmbH | Switzerland | Vorsprung durch innovative Technik und Emotion.

ZERTIFIKAT

Name: [REDACTED]
Vorname: [REDACTED]
Geburtsdatum: [REDACTED]

Foto

Die qualitative Poanalyse lieferte folgende Ergebnisse:

Charakter:

Liebenswert, sanftmütig und phantasievoll.
Sie verfügt über ein empfindsames Innenleben und neigt zu Mütterlichkeit (weiblich und erdig) und Umsorgung. (Sie ist um das Wohl ihrer Mitmenschen besorgt).
Mitmenschliche Beziehungen sind für sie ein zentraler Bestandteil.
Sie ist sehr treu und romantisch. Sie geht selten etwas direkt an.

Motivation:

Zu ihren zentralen Motivationsfaktoren gehören Liebe, Bindung und Sicherheit.

Beruf:

Sie ist für helfende und kreative Berufe prädestiniert.

Der Prüfleiter



Lars Rominger, [REDACTED]



Freundlich assistiert von Sabina, Scientific officer


Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken, der bloße Hinweis darauf sowie auszugsweises Veröffentlichen bedürfen der Genehmigung der Rominger Kunststofftechnik GmbH. Berichte und Rohdaten werden 10 Jahre archiviert. Die Prüfbjekte werden bis mind. 3 Monate nach Berichtsdatum zurückgestellt. Einzelheiten zu den Untersuchungsverfahren (Normen, SOP), wie Nachweisgrenzen, Streubereich usw., können bei der Geschäftsleitung erfragt werden. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rominger Kunststofftechnik GmbH.

Powered by: BH-Get the touch of Monaco. www.kunststofftechnik.ch
Der BH aus high-tech Kunststoff-Fasern mit erhöhtem reversiblen zeitunabhängigen elastischem Anteil.
Rominger Kunststofftechnik GmbH | Switzerland | Vorsprung durch innovative Technik und Emotion.

Grundlagen

Stark vereinfachtes Summary aus 1350 Seiten

Charakterableitungen und Seelen-Strukturen können am Frauenpo jedoch nicht am Männerpo durchgeführt werden. Diese Erkenntnis war bereits in der Antike bekannt. Dieses Wissen ging jedoch im Zuge der Modernisierung und der Gleichstellungsdebatten unter.

<p>Männlich</p>  <p>Kopf, Geist Energie Vektor Kopf, Brust, Hände => Büste Animus Yang</p>	<p>Weiblich</p>   <p>Körper, Form Materie Kreis Hüfte, Brüste, Bauch=> Torso Anima Yin</p>
---	---

Die optimale Kombination/Synthese von Vektor (männlich) und Kreis (weiblich) stellt die Helix (Feder) dar:



Vektor (männlich) + Kreis (weiblich) = Helix / Feder (Harmonische Vorwärtsbewegung)

Die Kombination von weiblichen und männlichen Attributen erbringt mehr Wertschöpfung als die Verwässerung der Alleinstellungsmerkmale durch Gleichstellung.

Durch die Kombination können die Stärken der Frau (z.B. im gesamtheitlichen Erkennen/Synthese) und die des Mannes (z.B. in der differenzierten Betrachtung/Analytik) besser genutzt werden.



Bei Fragen zu den Grundlagen wenden Sie sich bitte jederzeit an Sabina, Scientific officer

Powered by: BH-Get the touch of Monaco. www.kunststofftechnik.ch
Der BH aus high-tech Kunststoff-Fasern mit erhöhtem reversiblen zeitunabhängigen elastischem Anteil.
Rominger Kunststofftechnik GmbH | Switzerland | Vorsprung durch innovative Technik und Emotion.

Überleitung Frauenpoanalyse

Aufgrund der obigen Betrachtungen können Charakter-Ableitungen und Seelen-Strukturen am Frauenpo, jedoch nicht am Männerpo durchgeführt werden.

Bei Interesse können uns Photos (bitte keine Nacktphotos) zugestellt werden. Sie erhalten dann innerhalb von ca. 3 Arbeitstagen ein Zertifikat mit Angaben zu Ihrem Grundcharakter in einer prägnanten, den Kern Ihrer Persönlichkeit treffenden aussagekräftigen Kurzform. (Ca. 5 Sätze).

In einem zweiten Schritt können weitergehende Analysen z.B. in Bewegung durchgeführt werden, da nebst der Statik auch die Dynamik bzw. der Gang der Frau weitere Informationen zu Ihrem Charakter liefert.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Sabina Furthmayer, Miss SWISSpolymer und Scientific officer.



Sabina Furthmayer, Miss SWISSpolymer und ihr innovatives Team wünscht allen einen kreativen Tag!



Sabina Furthmayer, Miss SWISSpolymer wünscht einen schönen Tag!



Sabina Furthmayer, Miss SWISSpolymer und das Rominger Kunststofftechnik GmbH – Team wünscht allen einen goldigen Tag!



Sabina Furthmayer, Miss SWISSpolymer übernimmt per sofort das Diät-Programm von Lars Rominger. Wir wünschen allen eine schlanke Woche. :-)

Have a fast and furious day! :-)
Sabina Furthmayer, Miss SWISSpolymer



kunststofftechnik.ch

Powered by: BH-Get the touch of Monaco. www.kunststofftechnik.ch
Der BH aus high-tech Kunststoff-Fasern mit erhöhtem reversiblen zeitunabhängigen elastischem Anteil.
Rominger Kunststofftechnik GmbH | Switzerland | Vorsprung durch innovative Technik und Emotion.

Diese Kunststofffaser hält mehr, als sie verspricht

>> Die Rominger Kunststofftechnik GmbH bietet intelligente Lösungen für die verschiedensten Bereiche. Sei es ein Spezial-BH, der überdurchschnittlich grosse Lasten tragen muss, eine biologisch abbaubare Plastiktüte oder innovative Kunststofflösungen für die Medizintechnik und die Automobilindustrie – der Tüftler Lars Rominger entwickelt stets wieder Bahnbrechendes.

Fibre synthétique encore plus efficace qu'annoncée

>> L'entreprise Rominger Kunststofftechnik GmbH propose des solutions ingénieuses dans des domaines les plus différents. Par exemple pour la fabrication de soutien-gorge agréable à porter dans n'importe quelle grandeur, de sacs en plastique biodégradables ou de solutions innovatrices pour la technique médicale et l'industrie automobile. En fait, Lars Rominger n'arrête pas d'inventer des nouveautés.

Seufzend zieht Langstreckenläuferin Julia M. ihren ausgeleierte Sport-BH aus der Waschmaschine. Ein neuer muss her, der der hohen Belastung durch ihre grosse Oberweite standhält. Zum Glück gibt es Lars Rominger von der Rominger Kunststofftechnik GmbH. Er hat einen extrem strapazierfähigen Büstenhalter auf Polymerbasis erfunden.

Der erfinderische Ingenieur berichtet, wie er auf die skurrile Idee gekommen ist: «Eine Sportlerin aus meinem Bekanntenkreis sprach mich auf unsere unzerreissbaren Plastiktüten an. Sie fragte scherzhaft, ob ich ihr daraus nicht einen besonders stabili-

len Büstenhalter konstruieren könnte.» Das Problem sportlicher, gut gebauter Damen erschien Rominger einleuchtend, denn «Kraft ist Masse mal Beschleunigung».

Die Lösung: Ein Kunststoff-BH mit besonderen Eigenschaften

Die meisten Büstenhalter und insbesondere die für sportliche Zwecke enthalten Kunststoffe oder auch Polymere. Sie werden synthetisch auf Basis von Rohstoffen wie Erdgas, Erdöl und Steinkohle hergestellt. Rominger: «Grundsätzlich erfolgt die Herstellung von Kunststoffen durch das schritt-

weise Aneinanderfügen von einzelnen Monomeren zu langen Polymerketten.» Ihre Molmasse liege etwa zwischen 8000 und 6 000 000 g/mol. Kunststoffe unterscheiden sich in Thermoplaste, thermoplastische Elastomere, Elastomere und Duroplaste. Entscheidend für die Zuordnung sind die Art des Grundbausteins, die Anordnung der Makromoleküle und die chemischen Bindungskräfte. Der Rominger-BH besteht aus teilkristallinen Thermoplasten und thermoplastischen Elastomeren.

Dadurch ist er statischer, tragfreundlicher und verhindert das Ausleiern (Kriechen/Retardation) im Lauf der Zeit. Aufgrund der



Damen mit grosser Oberweite haben oft Schwierigkeiten, einen passenden belastbaren Büstenhalter zu finden.

Gegenüberstellung RomoMax BH-Polymerfaser ↔ Konventionelle BH-Polymerfaser




Bild: Rominger Kunststofftechnik

Die «RomoMax»-Polymerfaser im Vergleich zur konventionellen BH-Faser.

höheren Molekularmasse ist die «RomoMax»-Polymerfaser beim Waschen auch bei höheren Temperaturen mehr oder weniger intakt. Eine Spaltung der chemischen Verbindung durch Wasser ist ausgeschlossen.

Bei den BHs handelt es sich ausschliesslich um Spezialanfertigungen für exklusive Ansprüche. Die günstigste Variante ist für 170 Franken erhältlich. Die Kundin gibt Form und Aussehen des Büstenhalters vor,



Bild: Rominger Kunststofftechnik

Wenn Lars Rominger demonstriert, wie stabil seine Plastiktüte ist, dann sieht das so aus ...



www.kometgroup.com/fraesen

HÖCHSTFORM TRIFFT AUF VOLUMEN.

Ein Grund, warum unsere Fräser das Nonplusultra in Effizienz sind. Weil jedes Werkstück schneller in Form kommen will. THE CUTTING EDGE by KOMET – Spitzentechnologie, die in der Schneide steckt.

KOMET® hi.aeQ. Ausgerüstet mit hoch belastbaren Tangential-Wendeschneidplatten und acht nutzbaren Schneidkanten.

Bohren. Reiben. Gewinden. Fräsen.

Fragen an Lars Rominger, Ingenieur, Dozent, Autor, Erfinder und Geschäftsführer

SMM: Herr Rominger, Sie haben verschiedenste Alltagsprodukte aus diversen Kunststoffen entwickelt. Was haben Sie für den Maschinenbau oder die Automobilindustrie im Angebot?

Lars Rominger: Zum Beispiel haben wir nebst dem hochleitfähigen Kunststoff «Hot Polymer CF 273» die «RomoMax»-Faser entwickelt. Diese Hightech-Polymerfaser wird bereits für eine Anwendung in der Automobilindustrie genutzt. Im Maschinenbau sind es neben den aussergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften (hohe Zugfestigkeit, Elastizität und Steifigkeit) auch das hervorragende Dauerschwingverhalten, die niedrige Wärmedehnung, Korrosionsbeständigkeit, ein gutes Dämpfungsvermögen, verbunden mit einer vorteilhaften Dichte (ca. 2/3 von Aluminium), die diesen Werkstoff für viele Anwendungen interessant machen.

Wie funktioniert Ihr Kunststoff-Erkennungs-Kit?

L. Rominger: Es handelt sich um einen Laborkoffer, der leicht zu transportieren ist und alles Zubehör enthält, um eine präzise Schnellanalyse nach dem Ausschlussverfahren («Diagnostic Tree») durchzuführen. Hochselektive Tests führen zu einem sicheren und schnellen Ergebnis bei einer Dauer von weniger als zwölf Minuten.

Wie beurteilen Sie den Standort Schweiz im Kunststoffbereich?

L. Rominger: Mit einem hohem Automatisierungsgrad ist der Standort Schweiz im Kunststoffindustrie-Ranking hoch angesiedelt. Das zeigt sich schon an den Wirtschaftskennzahlen der Branche. Ausserdem gibt es im Alltag unzählige Verpackungen und Konsumgüter mit Kunststoffanteilen. Zunehmend werden in unserem Land Hochtechnologieapplikationen entwickelt, die z. B. in der Luftfahrt oder in der Pharma- und Medizintechnik zum Einsatz kommen.

Welchen Stellenwert hat die Chemie in Ihrem Entwickleralltag?

L. Rominger: Schon der Morgen beginnt damit, denn mein Duschvorhang ist mit den Elementen des Periodensystems bedruckt. Doch Spass beiseite – durch Chemie lässt sich fast alles lösen. Mit unserem Hand-Weinveredelungsgerät «Barriqueur» etwa werden die typischen Inhaltsstoffe (Tannin u. a.) innerhalb von nur einer Stunde aus der Eiche gezogen. Dadurch spart man Monate bzw. Jahre der konventionellen Fasslagerungszeit.

Was könnte die nächste grosse Kunststoffinnovation sein?

L. Rominger: Ich denke an ein Polymer mit Selbstheilungseigenschaften, bei dem gekappte kovalente Verbindungen von selbst neu fusionieren, und zwar ohne Festigkeitseinbussen. Vielleicht ist es auch eine App, die unter Zuhilfenahme der physikalischen Kräfte aus Mate-



Bild: Rominger Kunststofftechnik

Lars Rominger, Geschäftsführer der Rominger Kunststofftechnik GmbH.

rie bzw. chemischen Elementen ein Polymer mit dem gewünschten Anforderungsprofil verwirklicht.

Was ist Ihr Rezept für Kreativität bzw. was würden Sie Unternehmen empfehlen, die innovativer werden möchten?

L. Rominger: Sie sollten eingefahrene Verhaltensmuster mit morphologischer Denkhaltung auflösen. Es kommt darauf an, Probleme mit der grösstmöglichen Vorurteilslosigkeit und der Loslösung von Konventionen anzupacken und auch ungewöhnliche Wege in Betracht zu ziehen.

so dass er natürlich auch als «normales» Wäschestück getragen werden kann.

Umweltschutz durch Hightech-Polymerfaser

Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene kann die RomoMax-Hightech-Polymerfaser Nützliches bewirken. Zum Beispiel beim Thema «Vermeidung von Plastikmüll», das nun auch in der Schweiz intensiv diskutiert wird. Auch hier hat die RomoMax-Polymerfaser ein Einsatzgebiet: Rominger hat auf Basis seiner Erfindung zwei umweltfreundliche Varianten entwickelt – zum einen eine biologisch abbaubare Plastiktüte und eine, die besonders stabil und «unzerstörbar» ist.

Basis der beiden Produkte ist die brownische Molekularbewegung: Demnach versuchen alle sich selbst überlassene Systeme bei konstantem Druck und Volumen, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Dies geschieht durch die Verringerung der inneren Energie und die Erhöhung der äusseren. Beim «Unbreakable Bag» wurden diese diametral entgegengerichteten Triebkräfte vorwiegend durch Reckung bzw. Scherung der Moleküle und durch bewusste Steuerung der Erstarrungsbedingungen gelenkt. Durch diese initiierte Neubildung bzw. Umlagerung von Molekülen entstehen kristalline Überstrukturen, sogenannte Schaschlik- und Fibrillen-Strukturen. Sie bewirken eine erhebliche Steigerung von Festigkeit, Steifigkeit und Abriebfestigkeit.

Kriechneigung/Retardation

Die «Swiss Made»-RomoMax-Hightech-Polymerfaser ist überall dort einsetzbar, wo Hochleistungskunststoffe nicht mehr genügen – vor allem wegen ihrer Kriechneigung/Retardation bei Krafteinwirkung über die Zeit. Konkrete Anwendung findet sie auch in der Automobilindustrie. <<

Information:
Rominger Kunststofftechnik GmbH
Bleick 3b
6313 Edlibach (ZG)
Tel. 041 756 03 15
Fax 041 756 03 16
info@kunststofftechnik.ch
www.kunststofftechnik.ch